



puerta AND ZK-1/8-B

Número de artículo: 6680

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	Función Y
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 2	G1/8
Tipo de fijación	con taladro pasante
Caudal nominal normal	550 l/min
Presión de funcionamiento	1 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Material de la carcasa	Aleación forjable de aluminio anodizado
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Diámetro nominal	4,5 mm
Posición de montaje	indistinto
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Peso del producto	45 g
Conexión neumática 3	G1/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	NBR