

Silenciador U-1/8-B

Número de artículo: 6841

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|--|
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | 0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi |
| Caudal contra atmósfera | 1340 l/min |
| Medio de funcionamiento | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando | Puede emplearse con aire comprimido lubricado |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nivel de presión acústica | 74 dB(A) |
| Temperatura ambiente | -10 °C...70 °C |
| Peso del producto | 8 g |
| Conexión neumática | G1/8 |
| Material del inserto amortiguador | PE |
| Material del pivote atornillado | Aluminio |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material del cuerpo | Aluminio |