


Manómetro MA-63-0,25

Número de artículo: 7169

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Régimen de indicación	0 bar...0.25 bar
Margen visualizado	0 psi...3.6 psi
Conforme a la norma	DIN EN 837-3
Magnitud nominal manómetro	63
Protección antideflagrante	Tener en cuenta la advertencia en la certificación Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Tipo de fijación	Instalación en la tubería
Medio de funcionamiento	Medios líquidos Medios gaseosos
Presión de funcionamiento	0 bar...0.25 bar
Factor de esfuerzo alternante	0.9
Factor de carga continua	0.75
Clase de precisión de medición	1,6
Grado de protección	IP43
Temperatura del medio	-20 °C...80 °C
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Posición de la conexión	Parte trasera, centrada
Conexión neumática	G1/4
Material del pivote atornillado	Latón
Material del cuerpo	Acero
Material pantalla visual	PMMA
Peso del producto	180 g
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Sin acetileno Sin oxígeno