



Placa de alimentación vertical VABF-S4-1-P1A14-G14

Número de artículo: 8000689

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	26 mm
Basado en la norma	ISO 15407-2
Posición de montaje	Cualquiera
Concatenación en altura neumática	Alimentación de presión alternativa para 1 y 14
Presión de funcionamiento	1 MPa 10 bar
Caudal nominal normal	900 l/min
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva de baja tensión de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa del Reino Unido sobre utillaje eléctrico
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado de protección	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso del producto	191 g
Tipo de fijación de concatenación en altura	Sobre placa de enlace Sobre placa base individual
Conexión neumática 1	G1/4
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio