

placa deslizante neumática ATBT-...-

Número de artículo: 8021855

FESTO



Hoja de datos

Ficha de datos técnicos completa: los valores parciales dependen de su configuración.

Característica	Valor
Tamaño	100
Longitud de cojinete	100 ... 1.500 mm
Posición de montaje	horizontal
Tipo de fijación	con tuercas deslizantes
Conexión neumática	G1/4
Presión de funcionamiento	≤ 2 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Sin opción de funcionamiento con lubricación
Temperatura ambiente	10 ... 50 °C
Temperatura del medio	10 ... 50 °C
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Peso del producto según la longitud	3,6 kg/m
Dureza Shore	D 80 +/-5
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Carga superficial máxima durante el funcionamiento	400 kg/m ²
Precisión de repetición de la altura de vuelo	±10 µm
Planicidad, ajustada	60 µm
Planicidad, fijada	110 µm