


Bloque de conexión VABM-B10-25S-G38-2

Número de artículo: 8026261

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|-----------------------------------|
| Patrón uniforme | 27.5 mm |
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Cantidad máx. de posiciones de válvula | 2 |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Peso del producto | 438 g |
| Tipo de fijación | Con taladro pasante |
| Conexión neumática 1 | G3/8 |
| Conexión neumática 3 | G3/8 |
| Conexión neumática 5 | G3/8 |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material de la regleta de bornes | Aleación de aluminio forjado |