


placa de alimentación VABF-B10-25-P1A4-G14-P3

Número de artículo: 8026319

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Presión de funcionamiento Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Par de apriete máximo	3 Nm
Peso del producto	80 g
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión neumática 1	G1/4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la placa de alimentación	Fundición inyectada de aluminio