

# placa de alimentación VABM-B10-30E-N34-6-P3

Número de artículo: 8026408

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                              | Valor                            |
|---|----------------------------------|
| Patrón                                      | 32 mm                            |
| Posición de montaje                         | indistinto                       |
| Cantidad máxima de posiciones para válvulas | 6                                |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK     | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS                            | VDMA24364-B1/B2-L                |
| Peso del producto                           | 3.079 g                          |
| Tipo de fijación                            | con taladro pasante              |
| Conexión del aire de pilotaje 12            | 1/8 NPT                          |
| Conexión neumática 1                        | 3/4 NPT                          |
| Conexión neumática 3                        | 3/4 NPT                          |
| Indicación sobre el material                | Conforme con RoHS                |
| Material de la regleta de bornes            | Aleación forjable de aluminio    |