

# placa de alimentación VABM-B10-30S-G12-7-P3

Número de artículo: 8026418

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón	32 mm
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	7
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	1.753 g
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión neumática 1	G1/2
Conexión neumática 3	G1/2
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación forjable de aluminio