

# placa de alimentación VABM-B10-30S-N12-4-P3

Número de artículo: 8026424

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón	32 mm
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	4
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	1.093 g
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión neumática 1	1/2 NPT
Conexión neumática 3	1/2 NPT
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación forjable de aluminio