


placa de alimentación VABF-B10-30-P1A4-G38

Número de artículo: 8026434

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Presión de funcionamiento Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Par de apriete máximo	6 Nm
Peso del producto	167 g
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión neumática 1	G3/8
Conexión neumática 3	G3/8
Conexión neumática 5	G3/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la placa de alimentación	Fundición inyectada de aluminio