

# pórtico con un eje de movimiento EXCT-15- -

Número de artículo: 8026575

FESTO



Representación a modo de ejemplo

## Hoja de datos

Ficha de datos técnicos completa: los valores parciales dependen de su configuración.

Característica	Valor
Tamaño	15
Posición de montaje	vertical
Construcción	Pórtico vertical de dos ejes
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 8 bar
Aceleración máxima	50 m/s <sup>2</sup>
Velocidad máxima	4,8 m/s
Precisión de repetición	±0,1 mm
Factor de utilización	100 %
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 90 %
Nivel de ruido	70 dB(A)
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	10 ... 40 °C
Fuerza máxima del proceso en la dirección Z	100 N
Carga nominal con dinámica máxima	1,5 kg
Tipo de fijación	Con conjunto de fijación con tuercas deslizantes
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS