

# Racor en T NPFC-T-2G12-R12-FMF

Número de artículo: 8030249

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor  |
|---|--|
| Material del racor roscado              | Latón niquelado                              |
| Tamaño del depósito                     | 10   |
| Presión de funcionamiento               | -0.95 bar...50 bar                           |
| Medio de funcionamiento                 | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [:-:-] |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 1 - riesgo de corrosión bajo                 |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Temperatura ambiente                    | -20 °C...150 °C                              |
| Peso del producto                       | 114.2 g                                      |
| Conexión neumática 1                    | G1/2   |
| Conexión neumática 2                    | R1/2   |
| Nota sobre el material                  | Conformidad con la Directiva RoHS            |