

regleta para sensores DASP-F5-80-150-A-SR-S1-2

Número de artículo: 8031624

Producto sustituido

FESTO

[Apropiado para cilindro articulado DFAW](#)

Tipo sustituido. Disponible hasta 2019. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	80
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Regla para sensores
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Par de apriete máximo	2,9 Nm
Peso básico con carrera de 0 mm	131,8 g
Peso adicional por 10 mm de carrera	1,4 g
Tipo de fijación	con taladro pasante y tornillo
Material del perfil	Aleación forjable de aluminio anodizado
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de los tornillos	Acero de aleación fina