


# fijación

## NEAU-A-N8-2

Número de artículo: 8032869

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	2
Construcción	para ranura en T
Tipo de fijación	aprisionado con ranura en T Longitudinal y transversal en relación con la ranura en T Montaje en la ranura por arriba
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 85 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Material de la carcasa	PA reforzado
Material de los tornillos	Acero inoxidable de aleación fina
Material de la tuerca deslizante	latón niquelado