

Estrangulador fijo VFFG-T-F4-12

Número de artículo: 8047351

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|--|
| Función de la válvula | Función de estrangulamiento |
| Tipo de fijación | Acanalado |
| Presión de funcionamiento | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Temperatura ambiente | -5 °C...60 °C |
| Certificación | c UL us - Recognized (OL) |
| Tamaño | Para diámetro 4 mm |
| Diámetro nominal | 1.2 mm |
| Medio de funcionamiento | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura de almacenamiento | -10 °C...60 °C |
| Peso del producto | 0.4 g |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |