

Conjunto paralelo EAMM-U-70-S48-60RA-96

Número de artículo: 8058969

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Tamaño | 70 |
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Revoluciones máx. | 5000 1/min |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de almacenamiento | -25 °C...60 °C |
| Humedad relativa del aire | 0 - 95 % |
| Grado de protección | IP40 |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Momento de inercia de la masa | 118 kgmm ² |
| Par de accionamiento en vacío | 0.18 Nm |
| Momento de giro transmisible | 7 Nm |
| Peso del producto | 1800 g |
| Código de interfaz del actuador | S48 |
| Código de interfaz, entrada motor | 60RA |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |