


acoplamiento tipo clavija

NPHS-S6-M-G38

Número de artículo: 8059259

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|--|
| Diámetro nominal | 7,85 mm |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Par de apriete nominal | 12,5 Nm |
| Tolerancia para el par de apriete nominal | ± 20 % |
| Peso del producto | 27 g |
| Conexión neumática 1 | Rosca exterior G3/8 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |