

Conjunto estrangulador fijo VFFG-T-F6-A-V1

Número de artículo: 8062201

FESTO

Este tipo es apropiado para trabajar con vacío.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Función de las válvulas | Función de estrangulamiento |
| Tipo de fijación | Acanalado |
| Presión de funcionamiento Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| Presión de funcionamiento | -0,9 ... 10 bar |
| Temperatura ambiente | -5 ... 60 °C |
| Homologación | c UL us - Recognized (OL) |
| Tamaño | Para diámetro de 5,8 mm |
| Diámetro nominal | 0,7 ... 1,8 mm |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ... 40 °C |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |