

Conjunto de sujeción axial EAMM-A-L38-70GA

Número de artículo: 8063468

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de almacenamiento | -25 °C...60 °C |
| Humedad relativa del aire | 0 - 95 % |
| Grado de protección | IP40 |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Momento de giro transmisible | 9 Nm |
| Peso del producto | 539 g |
| Código de interfaz del actuador | L38 |
| Código de interfaz, entrada motor | 70GA |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |