


# Conjunto de sujeción axial EAMM-A-L62-70GA

Número de artículo: 8063499

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de giro transmisible	48 Nm
Peso del producto	957 g
Código de interfaz del actuador	L62
Código de interfaz, entrada motor	70GA
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS