


Leva de conmutación EAPM-E19-25-SLS

Número de artículo: 8067258

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	25
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	No pueden utilizarse metales con más de un 1 % de cobre en masa, zinc o níquel. Excepciones: níquel en aceros, superficies niqueladas químicamente, placas de circuitos impresos, cables, conectores eléctricos y bobinas
Clase de sala limpia	Elemento instalado estáticamente, no es posible una evaluación significativa según la norma ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Peso del producto	8 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS