


Filtro de vacío OAFF-G3-7

Número de artículo: 8068945

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Grado de filtración	40 µm
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Medio de funcionamiento	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	1.5 g
Tipo de fijación	Desplazable Con enclavamiento
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR
Material del filtro	Malla PA
Material del cuerpo	POM
Eficiencia del impulso de eyección	0.7 MPa 7 bar 101.5 psi