


unidad de indicación y control CDSB-A1

Número de artículo: 8070984

★ Gama básica

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud máx. de la línea	3 m
Memoria de usuario	3 GB
Display	Color TFT
Característica de visualización	Touchscreen
Tamaño de visualización	1,77"
Margen de tensión de funcionamiento DC	4,5 ... 5,5 V
Resolución del display	128x160 Pixel
Homologación	RCM Mark
Caracteres KC	KC-EMV
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC según la directiva RoHS-RL de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa CEM del Reino Unido Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 70 °C
Humedad relativa del aire	sin condensación Máx. 95 % a 60 °C
Tipo de protección	IP20
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso del producto	36,6 g
Interfaz USB, técnica de conexión	USB 2.0 tipo B mini
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	amplificación PA6
Campo de aplicaciones	Solo con CMMT, CPX-E-CEC
Dimensiones A x L x H	50 mm x 45 mm x 19,6 mm