

# kit adaptador EHAM-E20-40-E8-35

Número de artículo: 8081015

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	40
Posición de montaje	indistinto
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-10 ... 70 °C
Peso del producto	24 g
Código básico de interfaces	E20
Código de interfaz de configuración	E8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la platina de adaptación	Aleación forjable de aluminio