

Indicador de posición SAMH-F12-MK

Número de artículo: 8092711

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Construcción	sin sensores
Indicaciones para la utilización	El uso con la válvula de asiento inclinado VZXA hace que la certificación del nivel de integridad de seguridad se anule en todo el producto.
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Peso del producto	118 g
Material de las juntas	EPDM
Material de la carcasa	Aluminio PA reforzado
Tipo de protección	IP65 IP67
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III