


# tarjeta de memoria CAMC-M-MS-G32-G2

Número de artículo: 8094425

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Capacidad de memoria	32 Gigabyte
Indicaciones para la utilización	El aparato se ha concebido y creado exclusivamente para un uso industrial y profesional. No se autoriza un uso privado del mismo.
Construcción	microSDHC Estructura con células de memoria MLC (células multinivel)
Clase de velocidad	Class 10
Velocidad máx. de lectura	70 MB/s
Velocidad máx. de escritura	50 MB/s
Número de ciclos de escritura/borrado	96 TBW