

# Placa de escape VABF-B14-M3-G14

Número de artículo: 8099350

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor   |
|---|---|
| Posición de montaje                     | Cualquiera  |
| Presión de funcionamiento               | 1.5 bar...10 bar                                  |
| Medio de funcionamiento                 | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]     |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 2 - riesgo de corrosión moderado                  |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-Zona III                                |
| Temperatura de almacenamiento           | -20 °C...80 °C                                    |
| Temperatura del medio                   | -20 °C...80 °C                                    |
| Temperatura ambiente                    | -20 °C...80 °C                                    |
| Peso del producto                       | 280.5 g   |
| Tipo de fijación                        | Con taladro pasante                               |
| Conexión neumática 1                    | G1/4  |
| Conexión neumática 2                    | Brida 1/4 con esquema de conexiones NAMUR         |
| Conexión neumática 4                    | Brida 1/4 con esquema de conexiones NAMUR<br>G1/4 |
| Nota sobre el material                  | Conformidad con la Directiva RoHS                 |
| Material del cuerpo del regulador       | Aleación forjada de aluminio                      |