

# Placa de conector VABS-B14-T-FN14

Número de artículo: 8099628

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor  |
|---|--|
| Posición de montaje                     | Cualquiera   |
| Forma constructiva                      | Sentido de la conexión arriba                        |
| Presión de funcionamiento               | 1.5 bar...10 bar                                     |
| Medio de funcionamiento                 | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]        |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 2 - riesgo de corrosión moderado                     |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-Zona III                                   |
| Temperatura de almacenamiento           | -20 °C...60 °C                                       |
| Temperatura del medio                   | -20 °C...60 °C                                       |
| Temperatura ambiente                    | -20 °C...60 °C                                       |
| Peso del producto                       | 192 g  |
| Tipo de fijación                        | Con taladro pasante                                  |
| Conexión neumática 2                    | Brida 1/4 con esquema de conexiones NAMUR<br>1/4 NPT |
| Conexión neumática 4                    | Brida 1/4 con esquema de conexiones NAMUR<br>1/4 NPT |
| Nota sobre el material                  | Conformidad con la Directiva RoHS                    |
| Material de la placa base               | Aleación de forja de aluminio                        |