


Placa de control DADG-FM-F9-VDE2

Número de artículo: 8104802

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	VDI/VDE 3845 (NAMUR) VDI/VDE 3847-2
Posición de montaje	Cualquiera
Presión de funcionamiento	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Presión nominal de funcionamiento	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Protección antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Punto de condensación mín. 10 °C por debajo de la temperatura ambiente y del medio Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Peso del producto	1340 g
Conexión neumática	G1/4
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	EPDM NBR
Material de los pasadores roscados	Acero inoxidable de alta aleación
Material de la placa	Aleación forjada de aluminio anodizado
Material de los tornillos	Acero inoxidable de alta aleación