


# Conjunto de sujeción axial EAMM-A-D80-84AA

Número de artículo: 8110055

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de giro transmisible	60 Nm
Peso del producto	1843 g
Código de interfaz del actuador	D80
Código de interfaz, entrada motor	84AA
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS