

Acoplamiento EAMD-42-48-19-16X25

Número de artículo: 8121127

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Diámetro de acogida 1 | 19 mm |
| Diámetro de acogida 2 | 16 mm |
| Tamaño | 42 |
| Longitud nominal | 48 mm |
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Revoluciones máx. | 6000 1/min |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de almacenamiento | -25 °C...60 °C |
| Humedad relativa del aire | 0 - 95 % |
| Temperatura ambiente | -25 °C...60 °C |
| Momento de inercia de la masa | 45 kgmm ² |
| Momento de giro transmisible | 17 Nm |
| Peso del producto | 212 g |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |