


# Pórtico horizontal de dos ejes YXCF-1-B

Número de artículo: 8122266

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                     | Valor  |
|--|--|
| Nivelación necesaria de las superficies de montaje | 0.1 mm/m   |
| Posición de montaje                                | Horizontal   |
| Forma constructiva                                 | Sistema de pórtico con dos ejes con módulos de accionamiento eléctricos y neumáticos |
| Tiempo de conexión                                 | 100%   |
| Conformidad PWIS                                   | VDMA24364-Zona III   |
| Temperatura de almacenamiento                      | -20 °C...60 °C   |
| Humedad relativa del aire                          | 0 - 90 %   |
| Grado de protección                                | IP40   |
| Temperatura ambiente                               | 5 °C...45 °C   |
| Intervalo de mantenimiento                         | 2500 km  |
| Nota sobre el material                             | Conformidad con la Directiva RoHS  |
| Material de la placa adaptadora                    | Aluminio, anodizado  |
| Material de la escuadra de fijación                | Acero inoxidable de alta aleación  |
| Material de las cadenas de energía                 | Reforzado con PA   |