


módulo de manipulación EHMY-RP-ELGC-45-BS-KF- -

Número de artículo: 8122317

FESTO



Hoja de datos

Ficha de datos técnicos completa: los valores parciales dependen de su configuración.

| Característica | Valor |
|--|---|
| Carrera útil | 200 ... 800 mm |
| Nivelación necesaria de las superficies de montaje | 0,1 mm/m |
| Diámetro del husillo | 10 mm |
| Paso del husillo | 10 mm/U |
| Posición de montaje | horizontal |
| Construcción | Módulo lineal electromecánico con husillo |
| Detección de la posición | para sensores de proximidad |
| Aceleración máxima | 15 m/s ² |
| Velocidad máxima | 0,6 m/s |
| Precisión de repetición | ±0,015 mm |
| Factor de utilización | 100 % |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ... 60 °C |
| Humedad relativa del aire | 0 - 90 % |
| Tipo de protección | IP40 |
| Temperatura ambiente | 5 ... 45 °C |
| Máx. fuerza de avance F _x | 100 N |
| Constante de avance | 10 mm/U |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |