

Placa de alimentación-SET VABS-C12-6-S-B3

Número de artículo: 8122792

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	6 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Sentido de conexión lateral
Cantidad máx. de posiciones de válvula	1
Presión de funcionamiento	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Máximo tamaño de partícula 5 µm
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	5 °C...50 °C
Peso del producto	1.1 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática 2	Para tubo flexible de diámetro interior 2 mm
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la regleta de bornes	PBT