


# placa base VABS-K2-10B-16-U14-P

Número de artículo: 8122826

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	10
Diámetro nominal	1,6 mm
Conexión de fluidos	Rosca interior 1/4-28 UNF-2B
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Sentido de conexión hacia abajo
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	1
Sentido del flujo	no reversible
Fluido	Fluidos líquidos Fluidos gaseosos
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Tenga en cuenta la compatibilidad de los materiales en contacto con el fluido
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 70 °C
Temperatura del medio	0 ... 50 °C
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Par de apriete máx. en el sistema de fijación de la válvula	0,2 Nm
Peso del producto	7 g
Tipo de fijación de la placa base	con taladro pasante
Tipo de fijación de la válvula	con rosca interior
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la placa base	PEEK