


# conjunto paralelo EAMM-U-70-D32-70AA-96

Número de artículo: 8123499

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	70
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	5.000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	118 kgmm <sup>2</sup>
Par motor sin carga	0,18 Nm
Momento de giro transferible	7 Nm
Peso del producto	1.800 g
Código de conexión, actuador	D32
Código de conexión, entrada motor	70AA 70AB
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS