

Retenedor CAFM-D4-W

Número de artículo: 8127358

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	216 mm
Altura	97 mm
Longitud	345 mm
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...70 °C
Temperatura ambiente	0 °C...40 °C
Peso del producto	749 g
Tipo de fijación	atornillado
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la escuadra de fijación	Acero, recubrimiento de polvo sinterizado