

Kit adaptador EHAM-MA-L9-120-L9-90-S

Número de artículo: 8128232

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	120
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Ejecución corta
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Peso del producto	1159 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante y tornillo
Código de interfaz base	L9-120
Código de interfaz de configuración	L9-90
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la placa adaptadora	Aluminio, anodizado
Material de los tornillos	Acero niquelado
Material de los elementos para centrar	Acero de alta aleación