

# empalme doble NPFC-DS-M5-G18-M

Número de artículo: 8142591

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Material del racor roscado	Latón niquelado
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 10 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Par de apriete nominal de la conexión neumática 1	10,55 Nm
Par de apriete nominal de la conexión neumática 2	1,78 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 20 %
Peso del producto	8,96 g
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 2	M5
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	PVC