


# Boquilla doble NPFC-DS-M5-M5-M

Número de artículo: 8142592

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Material del racor roscado	Latón niquelado
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento	-0.95 bar...10 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Par de apriete nominal de la conexión neumática 1	1.78 Nm
Par de apriete nominal de la conexión neumática 2	1.78 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 20 %
Peso del producto	2.55 g
Conexión neumática 1	M5
Conexión neumática 2	M5
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	PVC