


portaetiquetas NEAU-LH-4

Número de artículo: 8143238

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	5,4 mm
Alto	12,1 mm
Largo	23 mm
Tipo de fijación	Clip
Peso del producto	0,3 g
Tamaño del depósito	100
Temperatura ambiente	-40 ... 100 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS Sin halógeno
Clase de resistencia a la corrosión KBK	4 - riesgo de corrosión muy alto
Diámetro del cable	4,2 ... 5,6 mm
Color	transparente