


# unidad de alimentación CACN-3A-1-20-G2

Número de artículo: 8149582

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	68 mm
Alto	130 mm
Largo	160 mm
Posición de montaje	convección libre
Alimentación primaria	1 fase
Corriente de entrada	2,4 - 5,6 A
Tensión de salida nominal DC	24 V
Corriente de salida nominal	20 A
Margen de tensión de entrada AC	100 ... 240 V
Puenteo en cortes de red	15 ms
Frecuencia de la línea	45 ... 65 Hz
Homologación	c UL us - Listed (OL)
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC según la normativa UE de baja tensión
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-40 ... 85 °C
Humedad relativa del aire	95 %
Tipo de protección	IP20
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Peso del producto	1.669 g
Tipo de fijación	con perfil DIN
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS