

Unidad de alimentación CACN-3A-7-10-G2

Número de artículo: 8149584

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	68 mm
Altura	130 mm
Longitud	160 mm
Posición de montaje	Convección libre
Alimentación primaria	Monofásico
Corriente de entrada	2,4 - 5,6 A
Tensión de salida nominal DC	48 V
Corriente de salida nominal	10 A
Margen de tensión de entrada AC	100 V...240 V
Punteo en cortes de red	15 ms
Frecuencia de red	45 Hz...65 Hz
Certificación	c UL us - Listed (OL)
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según Directiva de máquinas CEM de la UE Según la Directiva de baja tensión de la UE
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-40 °C...85 °C
Humedad relativa del aire	95 %
Grado de protección	IP20
Temperatura ambiente	-25 °C...70 °C
Peso del producto	1603 g
Tipo de fijación	Con perfil DIN
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS