

Anillo de junta OL-M7

Número de artículo: 8153155

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	ISO 16030
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.095 MPa...3 MPa -0.95 bar...30 bar -13.775 psi...435 psi
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...100 °C
Apriete a mano para RT	sí
Par de apriete nominal	3 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 20 %
Peso del producto	0.1 g
Conexión neumática	M7
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de los topes	Aluminio
Material de las juntas	HNBR