


# soporte para amortiguador DADP-ES-G8-12

Número de artículo: 8159234

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	12
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Palanca de tope
Velocidad máx. de impacto	0.8 m/s
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-C1-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Fuerza máxima de impacto	500 N
Par de apriete máx.	2.9 Nm
Tolerancia del par de apriete	± 20 %
Peso del producto	149 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante y casquillos para centrar
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la palanca	Aleación de forja de aluminio
Material de los tornillos	Acero, galvanizado