

# Amortiguador DYEF-G8-S-M4-Y1

Número de artículo: 8159470

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	M4
Carrera	0.9 mm
Amortiguación	Anillos/placas de amortiguación elásticos en ambos lados sin tope fijo metálico
Posición de montaje	Cualquiera
Detección de posición	Sin
Velocidad máx. de impacto	0.8 m/s
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Longitud de amortiguación	0.9 mm
Par de apriete máx.	0.5 Nm
Consumo máximo de energía por carrera	0.015 J
Peso del producto	3.5 g
Tipo de fijación	Con manguito con rosca interior
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR
Material del cuerpo	Acero de alta aleación