

Juego de conexión DADG-AK-G8-20-100

Número de artículo: 8159795

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	20
Carrera	100 mm
Presión de funcionamiento	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Par de apriete máx.	3 Nm
Tolerancia del par de apriete	± 10 %
Par de apriete máx. de la conexión neumática 1	3 Nm
Peso del producto	49.4 g
Conexión neumática	G1/8
Material del adaptador	Resina epoxi
Material de las juntas	FPM
Material de los tornillos	Acero, recubierto