

# amortiguador DYEF-G8-M5-Y1F

Número de artículo: 8160235

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	M5
Carrera	2,8 mm
Amortiguación	amortiguación P con tope metálico fijo
Posición de montaje	indistinto
Detección de la posición	sin
Velocidad máx. del impacto	0,8 m/s
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Carrera de amortiguación	2,8 mm
Par de apriete máximo	0,8 Nm
Consumo máximo de energía por carrera	0,02 J
Peso del producto	7,6 g
Tipo de fijación	con manguito roscado
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	NBR
Material de la carcasa	Acero de aleación fina