

# Tubo de material sintético

## PU-3/8-BL

Número pieza: 8500

FESTO

para racores CN y CK, particularmente flexible y resistente a dobleces, de piluretano (no autorizada para la producción alimentaria).

Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.

La presión máx. se admite para la temperatura máx.



### Hoja de datos

Caracter.	Valor
Diámetro exterior	9,5 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	44 mm
Diámetro interior	6,5 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-30 ... 60 °C
Peso del producto según la longitud	0,048 kg/m
Color	azul
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS